

# Basınç regülatörü kombinasyonu LRB-1/2-D-7-O-K4-MIDI



Ürün numarası: 528989

Classic - yeni konstrüksiyonlar için kullanmayın

Bağlantı takımı ile, bağlantı pleyti ve ayak bağlantısı, 2,3,4 veya 5 regülatörlü blok, manometresiz.

Modern alternatiflere, tip numarasının ilk dört basamağını arama alanına girerek ulaşabilirsiniz.

FESTO



## Bilgi sayfası

| Özellik                           | Değer  |
|-----------------------------------|--|
| Büyükklük                         | Midi   |
| Seri                              | D  |
| Tetikleme güvenliği               | Kilitli döner düğme  |
| Montaj pozisyonu                  | istenildiği gibi   |
| Tasarım yapısı                    | direkt kumandalı membranlı regülatör<br>İçinden geçen basınçlı hava kaynaklı |
| Ayar fonksiyonu                   | Çıkış basıncı sabit<br>Ön basınç dengeleyicili<br>Sekonder egzostlu          |
| Basınç göstergesi                 | G1/4 için hazırlanmış  |
| Çalışma basıncı                   | 1 ... 16 bar   |
| Basınç ayar aralığı               | 0,5 ... 7 bar  |
| Max. Basınç histeresis değeri     | 0,2 bar  |
| Standart nominal debi             | 3.800 l/min  |
| Kullanım havası                   | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]                                 |
| PWIS uygunluğu                    | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]                                 |
| Kullanım havası sıcaklığı         | -10 ... 60 °C  |
| Çevre sıcaklığı                   | -10 ... 60 °C  |
| Ürün ağırlığı                     | 3.834 g  |
| Bağlantı şekli                    | Aksesuarlı   |
| Pnömatik bağlantı 1               | G1/2   |
| Pnömatik bağlantı 2               | G3/8   |
| Malzeme, bağlantı plakası         | Çinko pres döküm   |
| Malzeme, kumanda paneli           | PA   |
| Malzeme, sızdırmazlık elemanları  | NBR  |
| Malzeme, muhafaza                 | Çinko pres döküm   |