


Basınç düzenleyici valf manifoldu LRB-1/2-D-7-O-K5-MIDI

Ürün numarası: 529005

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|-----------------------------------|--|
| Boyut | Midi |
| Seri | D |
| Çalıştırma emniyeti | Kilitli döner düğme |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Tasarım | doğrudan kumandalı diyaframlı regülatör sürekli basınç beslemesi ile |
| Regülatör işlevi | Sabit çıkış basıncı ön basınç kompanzasyonu ile ikincil hava tahliyesi ile |
| Basınç göstergesi | G1/4 hazırlandı |
| Çalışma basıncı | 1 Bar...16 Bar |
| Basınç kontrol aralığı | 0.5 Bar...7 Bar |
| Maks. basınç histerezi | 0.2 Bar |
| Standart anma debisi | 3800 l/min |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Çıkışta hava saflığı sınıfı | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava |
| Akışkan sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Ortam sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Ürün ağırlığı | 4828 Gram |
| Montaj türü | aksesuarlarla |
| Pnömatik bağlantı 1 | G1/2 |
| Pnömatik bağlantı 2 | G3/8 |
| Bağlantı plakası malzemesi | Çinko pres döküm |
| Kontrol paneli malzemesi | PA |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi | NBR |
| Gövde malzemesi | Çinko pres döküm |