

Basınç regülatörü kombinasyonu LRB-1/2-D-O-K5-MIDI



Ürün numarası: 529007

Classic - yeni konstrüksiyonlar için kullanmayın

Bağlantı takımı ile, bağlantı pleyti ve ayak bağlantısı, 2,3,4 veya 5 regülatörlü blok, manometresiz.

Modern alternatiflere, tip numarasının ilk dört basamağını arama alanına girerek ulaşabilirsiniz.

FESTO



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|-----------------------------------|--|
| Büyükklük | Midi |
| Seri | D |
| Tetikleme güvenliği | Kilitli döner düğme |
| Montaj pozisyonu | istenildiği gibi |
| Tasarım yapısı | direkt kumandalı membranlı regülatör İçinden geçen basınçlı hava kaynaklı |
| Ayar fonksiyonu | Çıkış basıncı sabit Ön basınç dengeleyicili Sekonder egzostlu |
| Basınç göstergesi | G1/4 için hazırlanmış |
| Çalışma basıncı | 1 ... 16 bar |
| Basınç ayar aralığı | 0,5 ... 12 bar |
| Max. Basınç histeresis değeri | 0,2 bar |
| Standart nominal debi | 3.200 l/min |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] |
| Kullanım havası sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Çevre sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Ürün ağırlığı | 4.828 g |
| Bağlantı şekli | Aksesuarlı |
| Pnömatik bağlantı 1 | G1/2 |
| Pnömatik bağlantı 2 | G3/8 |
| Malzeme, bağlantı plakası | Çinko pres döküm |
| Malzeme, kumanda paneli | PA |
| Malzeme, sızdırmazlık elemanları | NBR |
| Malzeme, muhafaza | Çinko pres döküm |