


# Kontrol ünitesi

## CPX-MMI-1

Ürün numarası: 529043

FESTO

CPX modüler elektriksel terminal için.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Genişlik	81 mm
Yükseklik	28 mm
Uzunluk	137 mm
Max. Bağlantı kablosu uzunluğu	15 m
Gösterge	128 x 64 piksel LCD-Display Arka aydınlatma ile
Kontrol elemanları	3 fonksiyon tuşu 4 ok tuşu Folyo tuş takımı
Çalışma gerilimi aralığı DC	18 ... 30 V
Veri arabirimi	RS232 arabirimi 57,6Kbaud M12 soket 4-pinli
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Güç kaynağı	bağlı cihazdan beslenir
Nominal çalışma gerilimindeki akım tüketimi	50 - 60 mA
ATEX kategorisi Gaz	II 3G
Patlama ateşlemesi koruma tipi Gaz	Ex nA IIC T6 X Gc
ATEX kategorisi Toz	II 3D
Patlama ateşlemesi koruma tipi Toz	Ex tc IIIC T60°C X Dc IP65
Patlama korumalı ortam sıcaklığı	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun patlamaya karşı korumayla (ATEX) ilgili EU yönetmeliğine uygun
Relatif hava nemi	yoğunlaşmayan
Direkt ve endirekt dokunmaya karşı koruma	PELV
Koruma sınıfı	IP65 IEC 60529 ' a göre
Çevre sıcaklığı	0 ... 50 °C
Ürün ağırlığı	150 g
Malzeme, muhafaza	PA-kuvvetlendirilmiş