


Manometre MA-40-16-1/8-EN-DPA

Ürün numarası: 529046

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Gösterge aralığı	0 Bar...16 Bar 0 000032...232 000032
Karşılık geldiği norm	EN 837-1
Manometre nominal boyut	40
Patlamaya karşı koruma	Sertifikadaki notu dikkate alın Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Tasarım	Bourdon tüpü manometresi
Montaj türü	Hat kurulumu
İşletim ortamı	Soy gazlar nötr sıvılar
Çalışma basıncı	0 MPa...1.6 MPa 0 Bar...16 Bar 0 000032...232 000032
Dalgalı yük faktörü	0.66
Ölçüm doğruluğu sınıfı	2,5
Koruma türü	IP43
Akışkan sıcaklığı	-20 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	-20 °C...60 °C
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Bağlantı konumu	Arka tarafı merkezli
Pnömatik bağlantı	R1/8
Ortamla temas eden malzemeler	Pirinç
Vida dişli muylu malzemesi	Pirinç
Gövde malzemesi	ABS
Kontrol camı malzemesi	PS

Özellik	Değer
Gövde rengi	siyah
Ürün ağırlığı	60 Gram
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	asetilen yok oksijen yok
Ölçek	Çift ölçek bar (dış) psi (iç)