


Ölçüm birimi ASDLP-160-140/170

Ürün numarası: 529092

FESTO

DLP silindirinde mevcut olan kanalların içine ASDLP ölçme birimi sıkıştırılarak bağlanır. Böylece mevcut DLP silindirlerle sonradan ölçme birimleri takılabilir.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	patlamaya karşı korumayla (ATEX) ilgili EU yönetmeliğine uygun
ATEX kategorisi Gaz	II 2G
Patlama ateşlemesi koruma tipi Gaz	c T6
ATEX kategorisi Toz	II 2D
Patlama ateşlemesi koruma tipi Toz	c 80°C
Patlama korumalı ortam sıcaklığı	-20°C ≤ Ta ≤ +80°C
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
maksimum strok hızı	0,05 m/s
Strok	140 ... 170 mm
Tasarım yapısı	Vidalı mil redüktör ile
Gövde için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Malzeme bilgisi, körleme	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Malzeme bilgisi, kızak gövdesi	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Malzeme bilgisi, Sürgülü kızak bağlantısı	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Kapak için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Malzeme bilgisi, Montaj kelepçesi	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Malzeme bilgisi, Bağlantı kolu	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Malzeme bilgisi, yataklama sızdırmazlık elemanı	NBR
Malzeme bilgisi, mil sızdırmazlık elemanı	TPE-U(PU)
Dönme açısındaki dönüş yolu	40 ... 120 deg
Koruma sınıfı	IP67
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	3