


Filtre-regülatör

MS4-LFR-1/8-D7-CRM-AS-Z

Ürün numarası: 529169

FESTO

Maksimum çıkış basıncı 12 bar, 5 µm filtre, manometreli, kilitlenebilir regülatör kafası, plastik koruma kapaklı plastik kavanoz, manuel su boşaltma, akış yönü: sağdan sola.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükklük	4
Seri	MS
Tetikleme güvenliği	Kilitli döner düğme Aksesuarlı, kilitlenebilir
Montaj konumu	dikey +/- 5°
Filtreasyon derecesi	5 µm
Su boşaltma	manuel, döner
Tasarım yapısı	Manometreli filtre-regülatör
Max. Yoğuşan sıvı miktarı	19 ml
Ayar fonksiyonu	Çıkış basıncı sabit Sekonder egzostlu Geri dönüş akışlı
Kavanoz koruması	Plastik koruma kabı
Basınç göstergesi	Manometreli
Çalışma basıncı	0,8 ... 14 bar
Basınç ayar aralığı	0,5 ... 12 bar
Max. Basınç histeresis değeri	0,25 bar
Standart nominal debi	850 l/min
Kullanım havası	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [-:4:-] Asal gazlar
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Depolama sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [6:4:4]
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	275 g
Bağlantı şekli	Seçenekler: Ön panel montajı Hat döşeme Aksesuarlı
Pnömatik bağlantı 1	G1/8
Pnömatik bağlantı 2	G1/8
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	NBR
Gövde için malzeme bilgisi	Alüminyum pres döküm
Kavanoz için malzeme bilgisi	PC
Malzeme bilgisi, Yalıtım plakası	POM