


Moment Dengeleme Baęlantısı FKC-8/12

Ürün numarası: 529350

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
Boyut	8/12
Radyal sapma +/-	2.5 mm
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Kuvvet yönünde +/- kısa süreli izin verilen maksimum yük	1100 N
Kuvvet yönünde +/- maksimum izin verilen uzun süreli yük	550 N
Ürün ağırlığı	29.3 Gram
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Mafsal malzemesi	PA takviyeli
Küresel mafsal malzemesi	yüksek alaşımli çelik
Plaka malzemesi	Dövme alüminyum alaşım