


Filtre

MS4-LF-1/4-ERM-Z

Ürün numarası: 529400

FESTO

40 µm Filtre, plastik koruma kapaklı plastik kavanoz, manuel su boşaltmalı, akış yönü: sağdan sola.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyüklik	4
Seri	MS
Montaj pozisyonu	dikey +/- 5°
Filtrasyon derecesi	40 µm
Su boşaltma	manuel, döner
Tasarım yapısı	Santrifüjlü sinter filtre
Max. Yoğuşan sıvı miktarı	19 ml
Kavanoz koruması	Plastik koruma kabı
Çalışma basıncı	0 ... 14 bar
Standart nominal debi	1.700 l/min
Kullanım havası	ISO 8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [-:~:9] Asal gazlar
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Gıdalar için güvenli	Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın
Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:8:4]
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	189 g
Bağlantı şekli	Hat döşeme Aksesuarlı Seçenekler:
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 2	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, bağlantı plakası	Alüminyum pres döküm
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, filtre	PE
Malzeme, muhafaza	Alüminyum pres döküm
Malzeme, çanak	PC
Malzeme, ayırma plakası	POM