



İnce filtre MS4-LFM-1/8-BRM

Ürün numarası: 529465

FESTO

1 µm Filtre, plastik koruma kapaklı plastik kavanoz, manuel su boşaltmalı, akış yönü: soldan sağa



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Seri | MS |
| Büyüklik | 4 |
| Tasarım yapısı | Elyaf filtre |
| Filtrasyon derecesi | 1 µm |
| Su boşaltma | manuel, döner |
| Çalışma basıncı | 0 ... 14 bar |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [6:8:4] Asal gazlar |
| Çıktıdaki havanın temizlik sınıfı | ISO 8573-1:2010 [5:7:3]'e uygun basınçlı hava |
| Hava kalite sınıfı için maks. standart debi miktarı | 360 l/min |
| Hava kalite sınıfı için min. standart debi miktarı | 54 l/min |
| Filtrenin verimi | 99,99 % |
| Max. Yoğuşan sıvı miktarı | 19 ml |
| Kavanoz koruması | Plastik koruma kabı |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 - Ortalama paslanma |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Gıdalar için güvenli | Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın |
| Kullanım havası sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Çevre sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Depolama sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Atık yağ kabı | 0,5 mg/m ³ |
| Bağlantı şekli | Hat döşeme Aksesuarlı Seçenekler: |
| Montaj pozisyonu | dikey +/- 5° |
| Pnömatik bağlantı 1 | G1/8 |
| Pnömatik bağlantı 2 | G1/8 |
| Malzeme, muhafaza | Alüminyum pres döküm |
| Malzeme, filtre | Boron silikat lifi |
| Malzeme, çanak | PC |
| Malzeme, sızdırmazlık elemanları | NBR |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Ürün ağırlığı | 190 g |