



# Dallanma modülü

## MS4-FRM-1/8

Ürün numarası: 529559

FESTO

Akış yönü: soldan sağa



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Tasarım yapısı	Dağıtım modülü
Çalışma basıncı	0 ... 14 bar
Ana debi yönünde standart nominal debi miktarı 1→2	1.800 l/min
Üst çıkışında standart nominal debi miktarı	1.600 l/min
Alt çıkışında standart nominal debi miktarı	1.700 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] Asal gazlar
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Gıdalar için güvenli	Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	165 g
Pnömatik bağlantı 1	G1/8
Pnömatik bağlantı 2	G1/8
Pnömatik bağlantı 3	G1/4
Pnömatik bağlantı 4	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	Alüminyum pres döküm