


# Hassas filtre MS6-LFM-1/4-ARM

Ürün numarası: 529663

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                         | Değer                                                        |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Seri                                            | MS                                                           |
| Boyut                                           | 6                                                            |
| Tasarım                                         | Elyaf filtre                                                 |
| Filtre hassasiyeti                              | 0.01 µm                                                      |
| Su tahliye                                      | elle dönen                                                   |
| Çalışma basıncı                                 | 0 Bar...20 Bar                                               |
| İşletim ortamı                                  | ISO 8573-1:2010 [6:8:4] uyarınca basınçlı hava<br>Soy gazlar |
| Çıkışta hava saflığı sınıfı                     | ISO 8573-1:2010 [1:7:2] uyarınca basınçlı hava               |
| Hava saflığı sınıfı için maks. normal akış hızı | 900 l/min                                                    |
| Hava saflığı sınıfı için min. normal akış hızı  | 135 l/min                                                    |
| Filtre verimliliği                              | 99.9999 %                                                    |
| Maks. yoğuşma miktarı                           | 38 cm <sup>3</sup>                                           |
| Kabuk koruması                                  | Plastik koruyucu kafes                                       |
| Korozyon direnci sınıfı KBK                     | 2 - orta derece korozyona maruziyet                          |
| LABS uygunluğu                                  | VDMA24364-B1/B2-L                                            |
| Gıdaya uygunluk                                 | bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi                         |
| Akışkan sıcaklığı                               | -10 °C...60 °C                                               |
| Ortam sıcaklığı                                 | -10 °C...60 °C                                               |
| Depolama sıcaklığı                              | -10 °C...60 °C                                               |
| Artık yağ içeriği                               | 0.01 mg/m <sup>3</sup>                                       |
| Montaj türü                                     | isteğe bağlı olarak:<br>Hat kurulumu<br>aksesuarlarla        |
| Montaj konumu                                   | dikey +/- 5 °                                                |
| Pnömatik bağlantı 1                             | G1/4                                                         |
| Pnömatik bağlantı 2                             | G1/4                                                         |
| Gövde malzemesi                                 | Alüminyum pres döküm                                         |
| Filtre malzemesi                                | Borosilikat elyaf                                            |
| Kabuk malzemesi                                 | PC                                                           |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi               | NBR                                                          |
| Malzeme hakkında not                            | RoHS uyumlu                                                  |

| Özellik       | Değer    |
|---------------|----------|
| Ürün ağırlığı | 600 Gram |