



# Aktif karbon filtresi

## MS6-LFX-3/8-U-Z

Ürün numarası: 529690

FESTO

Metal kavanoz, akış yönü sağdan sola.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölçü	6
Seri	MS
Montaj konumu	dikey +/- 5°
Tasarım yapısı	Aktif karbonlu filtre
Kavanoz koruması	Metal kavanoz olarak entegre edilmiş
Çalışma basıncı	0 ... 20 bar
Hava kalite sınıfı için maks. standart debi miktarı	900 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [1:4:2] Asal gazlar
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Depolama sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [1:4:1]
Kullanım havası sıcaklığı	5 ... 30 °C
Atık yağ kabı	0,003 mg/m <sup>3</sup>
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	820 g
Bağlantı şekli	Seçenekler: Hat döşeme Aksesuarlı
Pnömatik bağlantı 1	G3/8
Pnömatik bağlantı 2	G3/8
Malzeme hakkında not	Bakır ve PTFE içermez RoHS'a uygun
Filtre için malzeme bilgisi	Aktif karbon
Gövde için malzeme bilgisi	Alüminyum pres döküm
Kavanoz için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımlı