



Yağlayıcı MS6-LOE-3/8-U-Z

Ürün numarası: 529786

FESTO

Metal kavanoz, akış yönü sağdan sola.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükklük	6
Seri	MS
Montaj konumu	dikey +/- 5°
Tasarım yapısı	oranlı standart püskürtmeli yağlayıcı
Max. Yağ doldurma miktarı	80 cm ³
Kavanoz koruması	Metal kavanoz olarak entegre edilmiş
Çalışma basıncı	1 ... 16 bar
Yağlayıcı fonksiyonu için min. debi	50 l/min
Standart nominal debi	5.300 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] Asal gazlar
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Depolama sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Kullanım havası sıcaklığı	0 ... 60 °C
Yağ viskozitesi	ISO VG 32
Çevre sıcaklığı	0 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	810 g
Bağlantı şekli	Seçenekler: Hat döşeme Aksesuarlı
Pnömatik bağlantı 1	G3/8
Pnömatik bağlantı 2	G3/8
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Gövde için malzeme bilgisi	Alüminyum pres döküm
Kavanoz için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımlı