



Dağıtıcı modülü MS6-FRM-1/4-Y-Z

Ürün numarası: 529859

FESTO

Göstergesiz basınç anahtarlı, akış yönü: sağdan sola.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Montaj konumu | istenildiği gibi |
| Tasarım yapısı | Dağıtım modülü |
| Çalışma basıncı | 0 ... 12 bar |
| Ana debi yönünde standart nominal debi miktarı 1->2 | 4.200 l/min |
| Üst çıkışında standart nominal debi miktarı | 6.000 l/min |
| Alt çıkışında standart nominal debi miktarı | 6.400 l/min |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] Asal gazlar |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli) |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 |
| Depolama sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Kullanım havası sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Çevre sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Ürün ağırlığı | 736 g |
| Pnömatik bağlantı 1 | G1/4 |
| Pnömatik bağlantı 2 | G1/4 |
| Pnömatik bağlantı 3 | G1/2 |
| Pnömatik bağlantı 4 | G1/2 |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Gövde için malzeme bilgisi | Alüminyum pres döküm |