



Basınç sensörü SDE1-V1-G2-HQ4-C-PU-M8

Ürün numarası: 529960

FESTO

für Vakuum, mit Steckerausführung M8.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Druckmessbereich Endwert	-1 bar
Analog çıkış	0 - 10 V
Anahtarlama elemanı fonksiyonu	Anahtarlanabilir
Gösterge tipi	Arka aydınlatmalı LCD
Elektriksel bağlantı	4-pinli M8x1 Erkek soket EN 60947-5-2' ye göre yuvarlak tasarım
Koruma sınıfı	IP65
Pnömatik bağlantı	QS-4
Montaj konumu	istenildiği gibi
Kısa devre korumalı	Darbeli
Ölçme değeri	Fark basıncı Relatif basıncı
Ölçme metodu	Göstergeci piezorezistif basınç sensörü
Anahtarlama fonksiyonu	frei programmierbar
Kutup korumalı	bütün elektriksel bağlantılar için
Anahtarlama ayarlama aralığı	2 ... 99,8 %
Einstellbereich Hysterese	0 ... 90 %
Ayarlama seçenekleri	Teach-In
Anahtarlama durum göstergesi	LCD
Betriebsspannungsbereich DC	15 ... 30 V
Max. Çıkış akımı	150 mA
Anahtarlama çıkışı	PNP
Kullanım havası	40 µm filtrelenmiş yağsız hava 40 µm filtrelenmiş hava, yağlı hava
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Kullanım havası sıcaklığı	0 ... 50 °C
Çevre sıcaklığı	0 ... 50 °C
Müsaade edilebilirlik	c UL us - Recognized (OL) C-Tick
Ürün ağırlığı	70 g
Druckmessbereich Anfangswert	0 bar
Doğruluk derecesi, FS	2 %
Anahtarlama noktası üretimi	0,3 %
Manipulationssicherung	PIN-Code
Bağlantı şekli	H-raylı
Malzeme hakkında not	Kupfer- und PTFE-frei
Gövde için malzeme bilgisi	PA POM-kuvvetlendirilmiş