



# Basınç sensörü SDE1-D10-G2-HQ4-L-PU-M8

Ürün numarası: 529966

FESTO

mit Steckerausführung M8.



## Bilgi sayfası

| Özellik                                  | Değer   |
|--|---|
| Druckmessbereich Endwert                 | 10 bar  |
| Analog çıkış                             | 0 - 10 V  |
| Anahtarlama elemanı fonksiyonu           | Anahtarlanabilir  |
| Gösterge tipi                            | Leucht-LCD  |
| Elektriksel bağlantı                     | 4-pinli<br>M8x1<br>Erkek soket<br>EN 60947-5-2' ye göre<br>yuvarlak tasarım |
| Koruma sınıfı                            | IP65  |
| Pnömatik bağlantı                        | QS-4  |
| Montaj konumu                            | istenildiği gibi  |
| Kısa devre korumalı                      | Darbeli   |
| Ölçme değeri                             | Fark basıncı<br>Relatif basıncı   |
| Ölçme metodu                             | Göstergeci piezorezistif basınç sensörü                                     |
| Anahtarlama fonksiyonu                   | frei programmierbar   |
| Kutup korumalı                           | bütün elektriksel bağlantılar için  |
| Anahtarlama ayarlama aralığı             | 2 ... 99,8 %  |
| Einstellbereich Hysteres                 | 0 ... 90 %  |
| Ayarlama seçenekleri                     | Teach-In  |
| Anahtarlama durum göstergesi             | LCD   |
| Betriebsspannungsbereich DC              | 15 ... 30 V   |
| Max. Çıkış akımı                         | 150 mA  |
| Anahtarlama çıkışı                       | PNP   |
| Kullanım havası                          | 40 µm filtrelenmiş yağsız hava<br>40 µm filtrelenmiş hava, yağlı hava       |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach EU-EMV-Richtlinie  |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK  | 2   |
| Kullanım havası sıcaklığı                | 0 ... 50 °C   |
| Çevre sıcaklığı                          | 0 ... 50 °C   |
| Müsaade edilebilirlik                    | c UL us - Recognized (OL)<br>C-Tick   |
| Ürün ağırlığı                            | 70 g  |
| Druckmessbereich Anfangswert             | 0 bar   |
| Doğruluk derecesi, FS                    | 2 %   |
| Anahtarlama noktası üretimi              | 0,3 %   |
| Manipulationssicherung                   | PIN-Code  |
| Bağlantı şekli                           | H-raylı   |
| Malzeme hakkında not                     | Kupfer- und PTFE-frei   |
| Gövde için malzeme bilgisi               | PA<br>POM-kuvvetlendirilmiş   |