


Adim motoru MTR-ST-42-48S-AB

Ürün numarası: 530058

FESTO

Without gear unit/with brake.

Eski model: 2008 yılına kadar elde edilebilir



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Fren için DC çalışma gerilimi	24 V
İzolasyon koruma sınıfı	B
Güç tüketimi, fren	6 W
Nominal gerilim DC	48 V
Nominal akım motor	1,8 A
CE mark (see declaration of conformity)	to EU directive for EMC
Depolama sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Relatif hava nemi	45 - 80 %
Koruma sınıfı	IP54
Çevre sıcaklığı	0 ... 50 °C
Toplam güç aktarma atalet momenti	0,07 kgcm ²
Fren tutma momenti	0,4 Nm
Motor tutma momenti	0,34 Nm
Frenin kütle atalet momenti	0,002 kgcm ²
Rotorun kütle atalet momenti	0,068 kgcm ²
Müsaade edilir eksenel mil yükü	7 N
Müsaade edilir radyal mil yükü	18 N
Ürün ağırlığı	490 g
Elektrik bağlantı sistemi	Erkek soket