



# Sartlandırıcı kombinasyonu MSB6-1/2:H3N3M1-WP-Z

Ürün numarası: 530219

FESTO

Filtre, regülatör, yağlayıcı ve duvar bağlantı pleytinden oluşur.  
Max. Çıkış basıncı 12 bar, 5 µm filtre, manometreli, plastik koruma kapaklı plastik kavanoz, manuel su boşaltmalı, akış yönü: sağdan sola.



## Bilgi sayfası

| Özellik                                 | Değer   |
|---|---|
| Büyükklük                               | 6   |
| Seri                                    | MS  |
| Tetikleme güvenliği                     | Kilitli döner düğme<br>Aksesuarlı, kilitlenebilir                     |
| Montaj konumu                           | dikey +/- 5°  |
| Filttrasyon derecesi                    | 5 µm  |
| Su boşaltma                             | manuel, döner   |
| Tasarım yapısı                          | Manometreli Regülatör<br>Standart filtre<br>Standart sisli yağlayıcı  |
| Kavanoz koruması                        | Plastik koruma kabı   |
| Basınç göstergesi                       | Manometreli   |
| Basınç ayar aralığı                     | 1 ... 12 bar  |
| Giriş basıncı                           | 1,5 ... 18 bar  |
| Standart nominal debi                   | 4.400 l/min   |
| Kullanım havası                         | 40 µm filtrelenmiş yağsız hava<br>40 µm filtrelenmiş hava, yağlı hava |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2   |
| Depolama sıcaklığı                      | -10 ... 60 °C   |
| Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı       | 3.7.- DIN ISO 8573-1 e göre   |
| Kullanım havası sıcaklığı               | -10 ... 60 °C   |
| Çevre sıcaklığı                         | -10 ... 60 °C   |
| Ürün ağırlığı                           | 2.000 g   |
| Bağlantı şekli                          | Aksesuarlı  |
| Pnömatik bağlantı 1                     | G1/2  |
| Pnömatik bağlantı 2                     | G1/2  |
| Gövde için malzeme bilgisi              | Alüminyum pres döküm  |
| Kavanoz için malzeme bilgisi            | PC  |