



Sartlandırıcı kombinasyonu

MSB6-1/2:H4N3M1-WP-Z

Ürün numarası: 530221

FESTO

Filtre, basınç regülatörü, yağlayıcı, duvar montaj plakasından oluşur. Maksimum çıkış basıncı 12 bar, 5 µm filtre, manometreli, plastik hazne korumalı plastik hazne, tam otomatik su tahliyesi, debi yönü sağdan sola doğru.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükklük	6
Seri	MS
Tetikleme güvenliği	Kilitli döner düğme Aksesuarlı, kilitlenebilir
Montaj konumu	dikey +/- 5°
Filtreleme derecesi	5 µm
Su boşaltma	tam otomatik
Tasarım yapısı	Manometreli Regülatör Standart filtre Standart sisli yağlayıcı
Kavanoz koruması	Plastik koruma kabı
Basınç göstergesi	Manometreli
Çalışma basıncı	2 ... 12 bar
Basınç ayar aralığı	1 ... 12 bar
Standart nominal debi	3.500 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:-] Asal gazlar
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Depolama sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [6:4:-]
Ürün ağırlığı	2.000 g
Bağlantı şekli	Aksesuarlı
Pnömatik bağlantı 1	G1/2
Pnömatik bağlantı 2	G1/2
Gövde için malzeme bilgisi	Alüminyum pres döküm
Kavanoz için malzeme bilgisi	PC