



# Hava hazırlama kombinasyonu MSB6-1/2-FRC10:J12M2

Ürün numarası: 530232

FESTO

Filtre/basınç regülatör/yağlama kombinasyonu, maksimum çıkış basıncı 12 bar, 40 µm filtre, manometreli, kilitlemeli regülatör kafası, metal hazne koruması, tam otomatik su tahliyesi, debi yönü soldan sağa doğru.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükük	6
Seri	MS
Tetikleme güvenliği	Anahtarlı döner düğme
Montaj pozisyonu	dikey +/- 5°
Su boşaltma	tam otomatik
Tasarım yapısı	Manometreli filtre-regülatör oranlı standart püskürtmeli yağlayıcı
Filttrasyon derecesi	40 µm
Ayar fonksiyonu	Çıkış basıncı sabit Ön basınç dengeleyicili Sekonder egzostlu Geri dönüş akışlı
Kavanoz koruması	Metal kavanoz olarak entegre edilmiş
Basınç göstergesi	Manometreli
Çalışma basıncı	2 ... 12 bar
Basınç ayar aralığı	0,5 ... 12 bar
Standart nominal debi	3.700 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:-] Asal gazlar
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Gıdalar için güvenli	Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın
Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:-]
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	1.713 g
Bağlantı şekli	Aksesuarlı
Pnömatik bağlantı 1	G1/2
Pnömatik bağlantı 2	G1/2
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun