



Sartlandırıcı kombinasyonu MSB6-1/4-FRC1:J5M1

Ürün numarası: 530254

FESTO

Filtre-regülatör-yağlayıcı kombinasyonu, max. çıkış basıncı 7 bar, 40 µm filtre, manometreli, kilitlenebilir regülatör kafası, plastik kapak korumalı plastik kavanoz, manuel su boşaltmalı, akış yönü: soldan sağa.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Büyükklük | 6 |
| Seri | MS |
| Tetikleme güvenliği | Anahtarlı döner düğme |
| Montaj konumu | dikey +/- 5° |
| Su boşaltma | manuel, döner |
| Tasarım yapısı | Manometreli filtre-regülatör oranlı standart püskürtmeli yağlayıcı |
| Filtreasyon derecesi | 40 µm |
| Ayar fonksiyonu | Çıkış basıncı sabit Ön basınç dengeleyicili Sekonder egzostlu Geri dönüş akışlı |
| Kavanoz koruması | Plastik koruma kabı |
| Basınç göstergesi | Manometreli |
| Çalışma basıncı | 1,5 ... 20 bar |
| Basınç ayar aralığı | 0,3 ... 7 bar |
| Standart nominal debi | 2.100 l/min |
| Kullanım havası | Compressed air to ISO 8573-1:2010 [-:4:-] Asal gazlar |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli) |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 |
| Depolama sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:-] |
| Kullanım havası sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Çevre sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Ürün ağırlığı | 1.495 g |
| Bağlantı şekli | Aksesuarlı |
| Pnömatik bağlantı 1 | G1/4 |
| Pnömatik bağlantı 2 | G1/4 |