



Regülatör MS6-LRB-1/2-D5-AS-BD

Ürün numarası: 530323

FESTO

Manifold montajı için, QS otomatik bağlantılı açılı blok, maksimum çıkış basıncı 4 bar , manometreli, P2 bağlantısı arka tarafta.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükük	6
Seri	MS
Tetikleme güvenliği	Kilitli döner düğme Aksesuarlı, kilitlenebilir
Montaj konumu	İstenildiği gibi
Tasarım yapısı	direkt kumandalı membranlı regülatör İçinden geçen basınçlı hava kaynaklı
Ayar fonksiyonu	Çıkış basıncı sabit Ön basınç dengeleyicili Sekonder egzostlu
Basınç göstergesi	Manometreli
Çalışma basıncı	0,8 ... 20 bar
Basınç ayar aralığı	0,3 ... 4 bar
Max. Basınç histeresis değeri	0,25 bar
Standart nominal debi	600 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] Asal gazlar
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Depolama sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	747 g
Bağlantı şekli	Seçenekler: Ön panel montajı Hat döşeme Aksesuarlı
Pnömatik bağlantı 1	G1/2
Pnömatik bağlantı 2	QS-8
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Kontrol paneli için malzeme bilgisi	POM PA
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	NBR
Gövde için malzeme bilgisi	Alüminyum pres döküm
Membran için malzeme bilgisi	NBR