


# Hassas filtre MS6-LFM-1/2-BRV

Ürün numarası: 530506

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Seri	MS
Boyut	6
Tasarım	Elyaf filtre
Filtre hassasiyeti	1 µm
Su tahliye	tam otomatik
Çalışma basıncı	2 Bar...12 Bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [6:8:4] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
Çıkışta hava saflığı sınıfı	ISO 8573-1:2010 [5:7:3] uyarınca basınçlı hava
Hava saflığı sınıfı için maks. normal akış hızı	950 l/min
Hava saflığı sınıfı için min. normal akış hızı	140 l/min
Filtre verimliliği	99.99 %
Maks. yoğuşma miktarı	38 cm <sup>3</sup>
Kabuk koruması	Plastik koruyucu kafes
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Depolama sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Artık yağ içeriği	0.5 mg/m <sup>3</sup>
Montaj türü	isteğe bağlı olarak: Hat kurulumu aksesuarlarla
Montaj konumu	dikey +/- 5 °
Pnömatik bağlantı 1	G1/2
Pnömatik bağlantı 2	G1/2
Gövde malzemesi	Alüminyum pres döküm
Filtre malzemesi	Borosilikat elyaf
Kabuk malzemesi	PC
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu

Özellik	Değer
Ürün ağırlığı	600 Gram