



İnce filtre MS6-LFM-1/2-BRV-Z

Ürün numarası: 530508

FESTO

1 µm filtre, plastik hazne korumalı plastik hazne, tam otomatik su tahliyesi, debi yönü sağdan sola doğru.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Seri	MS
Büyükük	6
Tasarım yapısı	Elyaf filtre
Filtrasyon derecesi	1 µm
Su boşaltma	tam otomatik
Çalışma basıncı	2 ... 12 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [6:8:4] Asal gazlar
Çıktıdaki havanın temizlik sınıfı	ISO 8573-1:2010 [5:7:3]'e uygun basınçlı hava
Hava kalite sınıfı için maks. standart debi miktarı	950 l/min
Hava kalite sınıfı için min. standart debi miktarı	140 l/min
Filtrenin verimi	99,99 %
Max. Yoğuşan sıvı miktarı	38 cm ³
Kavanoz koruması	Plastik koruma kabı
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Gıdalar için güvenli	Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Depolama sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Atık yağ kabı	0,5 mg/m ³
Bağlantı şekli	Hat döşeme Aksesuarlı Seçenekler:
Montaj pozisyonu	dikey +/- 5°
Pnömatik bağlantı 1	G1/2
Pnömatik bağlantı 2	G1/2
Malzeme, muhafaza	Alüminyum pres döküm
Malzeme, filtre	Boron silikat lifi
Malzeme, çanak	PC
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Ürün ağırlığı	600 g