


# Kaplin EAMC-65-90-15-24

Ürün numarası: 530940

FESTO

Servomotorlu elektromekanik tahrik elemanları için.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tutucu çapı 1	15 mm
Tutucu çapı 2	24 mm
Büyükük	65
Nominal uzunluk	90 mm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Max. Devir	4.500 1/min
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 95 %
Çevre sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Kütle atalet momenti	417 kgmm <sup>2</sup>
Aktarılabılınir dönüş momenti	80 Nm
Ürün ağırlığı	535 g
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun