



Sartlandırıcı kombinasyonu

MSB4-1/4:H2N2M1-WP-Z

Ürün numarası: 531092

FESTO

Filtre, regülatör, yağlayıcı ve duvar bağlantı pleytinden oluşur.
Max. Çıkış basıncı 7 bar, 40 µm filtre, manometreli, plastik koruma kapaklı plastik kavanoz, manuel su boşaltmalı, akış yönü: sağdan sola.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|--|
| Büyükklük | 4 |
| Seri | MS |
| Montaj konumu | dikey +/- 5° |
| Filtreasyon derecesi | 40 µm |
| Su boşaltma | manuel, döner |
| Tasarım yapısı | Manometreli Regülatör Standart filtre Standart sisli yağlayıcı |
| Kavanoz koruması | Plastik koruma kabı |
| Basınç göstergesi | Manometreli |
| Çalışma basıncı | 1,5 ... 14 bar |
| Basınç ayar aralığı | 1 ... 7 bar |
| Standart nominal debi | 1.300 l/min |
| Kullanım havası | Compressed air to ISO 8573-1:2010 [-:4:-] Asal gazlar |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli) |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 |
| Depolama sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:-] |
| Kullanım havası sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Ürün ağırlığı | 1.000 g |
| Bağlantı şekli | Aksesuarlı |
| Pnömatik bağlantı 1 | G1/4 |
| Pnömatik bağlantı 2 | G1/4 |