



Sartlandırıcı kombinasyonu

MSB4-1/4:H8N3M2-WP-Z

Ürün numarası: 531096

FESTO

Filtre, regülatör, yağlayıcı ve duvar bağlantı pleytinden oluşur.
Max. Çıkış basıncı 12 bar, 40 µm filtre, manometreli, metal kavanoz,
manuel su boşaltmalı, akış yönü: sağdan sola.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükklük	4
Seri	MS
Montaj konumu	dikey +/- 5°
Filttrasyon derecesi	40 µm
Su boşaltma	manuel, döner
Tasarım yapısı	Manometreli Regülatör Standart filtre Standart sisli yağlayıcı
Kavanoz koruması	Metal korumalı kavanoz
Basınç göstergesi	Manometreli
Basınç ayar aralığı	1 ... 12 bar
Giriş basıncı	1,5 ... 14 bar
Standart nominal debi	800 l/min
Kullanım havası	40 µm filtrelenmiş yağsız hava 40 µm filtrelenmiş hava, yağlı hava
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Depolama sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çıktaki havanın temizlik sınıfı	5.7.- DIN ISO 8573-1 e göre
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Bağlantı şekli	Aksesuarlı
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 2	G1/4