


Şartlandırıcı kombinasyonu MSB4-1/4:J1D1A1-WP

Ürün numarası: 531101

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---------------------------------------|---|
| Boyut | 4 |
| Seri | MS |
| Çalıştırma emniyeti | Kilitli döner düğme aksesuarlarla kapatılabilir |
| Montaj konumu | dikey +/- 5 ° |
| Filtre hassasiyeti | 40 µm |
| Su tahliye | elle dönen |
| Tasarım | Basınç oluşturma valfi Açma/kapama valfi Manometreli filtre regülatörü |
| Regülatör işlevi | Sabit çıkış basıncı ön basınç kompanzasyonu ile ikincil hava tahliyesi ile ters akım davranışı ile |
| Kabuk koruması | Plastik koruyucu kafes |
| Basınç göstergesi | manometre ile |
| Çalışma basıncı | 4,5 Bar...14 Bar |
| Basınç kontrol aralığı | 4 Bar...12 Bar |
| Standart anma debisi | 750 l/min |
| Bobin karakteristik değerleri | 24 V DC: 1,5 W |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010' [-:4:-] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli) |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Depolama sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Gıdaya uygunluk | bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi |
| Çıkışta hava saflığı sınıfı | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava |
| Akışkan sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Ortam sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Ürün ağırlığı | 1600 Gram |
| Montaj türü | aksesuarlarla |
| Pnömatik bağlantı 1 | G1/4 |

| Özellik | Değer |
|---------------------|----------------------|
| Pnömatik bağlantı 2 | G1/4 |
| Pnömatik bağlantı 3 | G1/4 |
| Gövde malzemesi | Alüminyum pres döküm |
| Kabuk malzemesi | PC |