



# Sartlandırıcı kombinasyonu

## MSB4-1/8-FRC6:J2M1-Z

Ürün numarası: 531136

FESTO

Filter/pressure regulator/lubricator combination, maximum output pressure 12 bar, 40 µm filter, with pressure gauge, lockable regulator head, plastic bowl with plastic bowl guard, fully automatic condensate drain, flow direction from right to left.



### Bilgi sayfası

| Özellik                                 | Değer  |
|---|--|
| Büyükölçü                               | 4  |
| Seri                                    | MS   |
| Tetikleme güvenliği                     | Anahtarlı döner düğme  |
| Montaj konumu                           | dikey +/- 5°   |
| Filtreleme derecesi                     | 40 µm  |
| Su boşaltma                             | tam otomatik   |
| Tasarım yapısı                          | Manometreli filtre-regülatör<br>proportional standard mist lubricator                    |
| Ayar fonksiyonu                         | Çıkış basıncı sabit<br>Ön basınç dengeleyicili<br>Sekonder egzostlu<br>Geri dönüş akışlı |
| Kavanoz koruması                        | Plastik koruma kabı  |
| Basınç göstergesi                       | Manometreli  |
| Basınç ayar aralığı                     | 0,5 ... 12 bar   |
| Giriş basıncı                           | 1,5 ... 12 bar   |
| Standart nominal debi                   | 850 l/min  |
| Kullanım havası                         | 40 µm filtrelenmiş yağsız hava<br>40 µm filtrelenmiş hava, yağlı hava                    |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2  |
| Depolama sıcaklığı                      | -10 ... 60 °C  |
| Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı       | 5.7.- DIN ISO 8573-1 e göre  |
| Kullanım havası sıcaklığı               | 5 ... 60 °C  |
| Çevre sıcaklığı                         | 5 ... 60 °C  |
| Ürün ağırlığı                           | 500 g  |
| Bağlantı şekli                          | Aksesuarlı   |
| Pnömatik bağlantı 1                     | G1/8   |
| Pnömatik bağlantı 2                     | G1/8   |
| Gövde için malzeme bilgisi              | Alüminyum pres döküm   |
| Kavanoz için malzeme bilgisi            | PC   |