


Filtre-regülatör MS4N-LFR-1/8-D7-ERV-AS-Z

Ürün numarası: 531212

FESTO

Maximum output pressure 12 bar, 40 µm filter, with pressure gauge, lockable regulator head, plastic bowl with plastic bowl guard, fully automatic condensate drain, flow direction from right to left.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|---|
| Büyükölük | 4 |
| Seri | MS |
| Tetikleme güvenliđi | Aksesuarlı, kilitlenebilir |
| Montaj konumu | dikey +/- 5° |
| Filttrasyon derecesi | 40 µm |
| Su boşaltma | tam otomatik |
| Tasarım yapısı | Manometreli filtre-regülatör |
| Max. Yođuşan sıvı miktarı | 19 ml |
| Ayar fonksiyonu | Çıkış basıncı sabit Sekonder egzostlu Geri dönüş akışlı |
| Kavanoz koruması | Plastik koruma kabı |
| Basınc göstergesi | Manometreli |
| Basınc ayar aralıđı | 0,5 ... 12 bar |
| Giriş basıncı | 2 ... 12 bar |
| Max. Basınc histeresis değeri | 0,25 bar |
| Standart nominal debi | 900 l/min |
| Kullanım havası | Basıncılı hava |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 |
| Depolama sıcaklıđı | -10 ... 60 °C |
| Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı | 5.7.- DIN ISO 8573-1 e göre |
| Kullanım havası sıcaklıđı | 5 ... 60 °C |
| Çevre sıcaklıđı | 5 ... 60 °C |
| Ürün ađırlıđı | 275 g |
| Bađlantı şekli | Aksesuarlı Seçenekler: Ön panel montajı Hat döşeme |
| Pnömatik bađlantı 1 | NPT1/8-27 |
| Pnömatik bađlantı 2 | NPT1/8-27 |
| Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi | NBR |
| Gövde için malzeme bilgisi | Alüminyum pres döküm |
| Kavanoz için malzeme bilgisi | PC |
| Malzeme bilgisi, Yalıtım plakası | POM |