


# Filtre-regülatör MS6N-LFR-1/4-D7-ERV-AS-Z

Ürün numarası: 531278

FESTO

Maximum output pressure 12 bar, 40 µm filter, with pressure gauge, lockable regulator head, plastic bowl with plastic bowl guard, fully automatic condensate drain, flow direction from right to left.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölük	6
Seri	MS
Tetikleme güvenliđi	Aksesuarlı, kilitlenebilir
Montaj konumu	dikey +/- 5°
Filtreasyon derecesi	40 µm
Su boşaltma	tam otomatik
Tasarım yapısı	Manometreli filtre-regülatör
Max. Yođuşan sıvı miktarı	38 ml
Ayar fonksiyonu	Çıkış basıncı sabit Sekonder egzostlu
Kavanoz koruması	Plastik koruma kabı
Basınc göstergesi	Manometreli
Basınc ayar aralıđı	0,5 ... 12 bar
Giriş basıncı	2 ... 12 bar
Max. Basınc histeresis değeri	0,25 bar
Standart nominal debi	2.500 l/min
Kullanım havası	Basıncılı hava
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Depolama sıcaklıđı	-10 ... 60 °C
Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı	5.7.- DIN ISO 8573-1 e göre
Kullanım havası sıcaklıđı	5 ... 60 °C
Çevre sıcaklıđı	5 ... 60 °C
Ürün ağırlıđı	875 g
Bađlantı şekli	Aksesuarlı Seçenekler: Ön panel montajı Hat döşeme
Pnömatik bađlantı 1	NPT1/4-18
Pnömatik bađlantı 2	NPT1/4-18
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	NBR
Gövde için malzeme bilgisi	Alüminyum pres döküm
Kavanoz için malzeme bilgisi	PC
Malzeme bilgisi, Yalıtım plakası	POM