


# Filtre

## MS4N-LF-1/8-CRM

Ürün numarası: 531490

FESTO

5 µm Filtre, plastik koruma kapaklı plastik kavanoz, manuel su boşaltmalı, akış yönü: soldan sağa.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyüklik	4
Seri	MS
Montaj pozisyonu	dikey +/- 5°
Filtrasyon derecesi	5 µm
Su boşaltma	manuel, döner
Tasarım yapısı	Santrifüjlü sinter filtre
Max. Yoğuşan sıvı miktarı	19 ml
Kavanoz koruması	Plastik koruma kabı
Çalışma basıncı	0 ... 14 bar
Standart nominal debi	1.000 l/min
Kullanım havası	ISO 8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [-:~:9] Asal gazlar
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Gıdalar için güvenli	Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın
Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [6:8:4]
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	189 g
Bağlantı şekli	Hat döşeme Aksesuarlı Seçenekler:
Pnömatik bağlantı 1	1/8 NPT
Pnömatik bağlantı 2	1/8 NPT
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, bağlantı plakası	Alüminyum pres döküm
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, filtre	PE
Malzeme, muhafaza	Alüminyum pres döküm
Malzeme, çanak	PC
Malzeme, ayırma plakası	POM