


Filtre

MS6N-LF-3/8-CRM-Z

Ürün numarası: 531530

FESTO

5 µm Filtre, plastik koruma kapaklı plastik kavanoz, manuel su boşaltmalı, akış yönü: sağdan sola.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|---|
| Büyüklük | 6 |
| Seri | MS |
| Montaj konumu | dikey +/- 5° |
| Filtrasyon derecesi | 5 µm |
| Su boşaltma | manuel, döner |
| Tasarım yapısı | Santrifüjlü sinter filtre |
| Max. Yoğuşan sıvı miktarı | 38 cm ³ |
| Kavanoz koruması | Plastik koruma kabı |
| Giriş basıncı | 0 ... 20 bar |
| Standart nominal debi | 3.000 l/min |
| Kullanım havası | Basıncılı hava |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 |
| Depolama sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Çıktaki havanın temizlik sınıfı | 3.7.- DIN ISO 8573-1 e göre |
| Kullanım havası sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Çevre sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Ürün ağırlığı | 600 g |
| Bağlantı şekli | Aksesuarlı Seçenekler: Hat döşeme |
| Pnömatik bağlantı 1 | NPT3/8-18 |
| Pnömatik bağlantı 2 | NPT3/8-18 |
| Malzeme hakkında not | Free of copper and PTFE |
| Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi | NBR |
| Filtre için malzeme bilgisi | PE |
| Gövde için malzeme bilgisi | Alüminyum pres döküm |
| Kavanoz için malzeme bilgisi | PC |