


Filtre

MS6N-LF-1/2-CUV

Ürün numarası: 531544

FESTO

5 µm filtre, metal hazne koruması, tam otomatik su tahliyesi, debi yönü soldan sağa doğru.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyüklük	6
Seri	MS
Montaj pozisyonu	dikey +/- 5°
Filtrasyon derecesi	5 µm
Su boşaltma	tam otomatik
Tasarım yapısı	Santrifüjlü sinter filtre
Max. Yoğuşan sıvı miktarı	38 cm ³
Kavanoz koruması	Metal kavanoz olarak entegre edilmiş
Çalışma basıncı	2 ... 12 bar
Standart nominal debi	3.200 l/min
Kullanım havası	ISO 8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:9:-] Asal gazlar
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Gıdalar için güvenli	Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın
Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [6:8:4]
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	820 g
Bağlantı şekli	Hat döşeme Aksesuarlı Seçenekler:
Pnömatik bağlantı 1	1/2 NPT
Pnömatik bağlantı 2	1/2 NPT
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, filtre	PE
Malzeme, muhafaza	Alüminyum pres döküm
Malzeme, çanak	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Malzeme, ayırma plakası	POM