


Filtre

MS6N-LF-1/2-EUM

Ürün numarası: 531556

FESTO

40 µm Filtre, metal kavanoz, manuel su boşaltmalı, akış yönü: soldan sağa



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|---|--|
| Büyükük | 6 |
| Seri | MS |
| Montaj pozisyonu | dikey +/- 5° |
| Filtreasyon derecesi | 40 µm |
| Su boşaltma | manuel, döner |
| Tasarım yapısı | Santrifüjlü sinter filtre |
| Max. Yoğuşan sıvı miktarı | 38 cm ³ |
| Kavanoz koruması | Metal kavanoz olarak entegre edilmiş |
| Çalışma basıncı | 0 ... 20 bar |
| Standart nominal debi | 4.100 l/min |
| Kullanım havası | ISO 8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [-:~:9] Asal gazlar |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 - Ortalama paslanma |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Depolama sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Gıdalar için güvenli | Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın |
| Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:8:4] |
| Kullanım havası sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Çevre sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Ürün ağırlığı | 820 g |
| Bağlantı şekli | Hat döşeme Aksesuarlı Seçenekler: |
| Pnömatik bağlantı 1 | 1/2 NPT |
| Pnömatik bağlantı 2 | 1/2 NPT |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, sızdırmazlık elemanları | NBR |
| Malzeme, filtre | PE |
| Malzeme, muhafaza | Alüminyum pres döküm |
| Malzeme, çanak | İşlenmiş alüminyum alışımlı |
| Malzeme, ayırma plakası | POM |