

# Kaplin soketi KD2-M5-I

Ürün numarası: 531620

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	2.7 mm
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.95 Bar...12 Bar
Standart anma debisi	135 l/min
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...80 °C
Nominal sıkma torku	0.85 Nm
Nominal sıkma torkuna tolerans	±% 15
Ürün ağırlığı	12 Gram
Pnömatik bağlantı 1	Dişi dış M5
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu