


Hızlı kaplin soketi KD4-CK-9

Ürün numarası: 531640

FESTO

Otomatik kapanır



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	7,4 mm
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	-0,95 ... 12 bar
Standart nominal debi	1.017 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	71 g
Pnömatik bağlantı 1	CK-9
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun