


Kaplin soketi (diři)

KDS6-3/8-A

Ürün numarası: 531648
Üretimden kalkacak ürün

FESTO

Otomatik kapanır, ISO 4414' e uygun emniyetli bağlantı için
İmalattan kalkan tip. 2018'e kadar mevcut. Alternatif ürünler için
destek portaline bakın.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nominal genişlik | 10 mm |
| Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı | -0,5 ... 12 bar |
| Standart nominal debi | 1.755 l/min |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-] |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 1 - Düşük paslanma |
| Çevre sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Müsaade edilebilirlik | BIA TÜV |
| Nominal sıkma torku | 21,5 Nm |
| Nominal sıkma torkunun toleransı | ± 15 % |
| Ürün ağırlığı | 96 g |
| Pnömatik bağlantı 1 | Erkek diş G3/8 |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |