

## Kaplin soketi KS3-1/8-A-R

Ürün numarası: 531667

FESTO



### Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	4.2 mm
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.95 Bar...12 Bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Nominal sıkma torku	5 Nm
Nominal sıkma torkuna tolerans	±% 15
Ürün ağırlığı	32 Gram
Pnömatik bağlantı 1	Erkek dış G1/8
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu