


# Kaplin soketi KS5-1/2-A

Ürün numarası: 531687  
Üretimden kalkacak ürün

[Quick kaplin soketi \(erkek\).](#)

İmalattan kalkan tip. 2019'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	13 mm
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	0 ... 12 bar
Standart nominal debi	1.872 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Nominal sıkma torku	32,5 Nm
Nominal sıkma torkunun toleransı	± 20 %
Ürün ağırlığı	255 g
Pnömatik bağlantı 1	Erkek dış G1/2