



Yağlayıcı MS4N-LOE-1/8-R-Z

Ürün numarası: 531705

FESTO

Plastik koruma kapaklı plastik kavanoz, akış yönü: sağdan sola.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükklük	4
Seri	MS
Montaj konumu	dikey +/- 5°
Tasarım yapısı	proportional standard mist lubricator
Max. Yağ doldurma miktarı	30 ml
Kavanoz koruması	Plastik koruma kabı
Giriş basıncı	1 ... 12 bar
Yağlayıcı fonksiyonu için min. debi	40 l/min
Standart nominal debi	1.100 l/min
Kullanım havası	Basıncılı hava
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Depolama sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Yağ viskozitesi	ISO VG 32
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	194 g
Bağlantı şekli	Aksesuarlı Seçenekler: Hat döşeme
Pnömatik bağlantı 1	NPT1/8-27
Pnömatik bağlantı 2	NPT1/8-27
Gövde için malzeme bilgisi	Alüminyum pres döküm
Kavanoz için malzeme bilgisi	PC