



Yağlayıcı MS6N-LOE-3/8-R

Ürün numarası: 531712

FESTO

Plastik koruma kapaklı plastik kavanoz, akış yönü: soldan sağa.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükklük	6
Seri	MS
Montaj pozisyonu	dikey +/- 5°
Tasarım yapısı	oranlı standart püskürtmeli yağlayıcı
Max. Yağ doldurma miktarı	75 cm ³
Kavanoz koruması	Plastik koruma kabı
Çalışma basıncı	1 ... 16 bar
Yağlayıcı fonksiyonu için min. debi	50 l/min
Standart nominal debi	5.300 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] Asal gazlar
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Gıdalar için güvenli	Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Yağ viskozitesi	ISO VG 32
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	600 g
Bağlantı şekli	Hat döşeme Aksesuarlı Seçenekler:
Pnömatik bağlantı 1	3/8 NPT
Pnömatik bağlantı 2	3/8 NPT
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	Alüminyum pres döküm
Malzeme, çanak	PC