


# Yağlayıcı MS6N-LOE-1/2-R-Z

Ürün numarası: 531714

FESTO

Plastik koruma kapaklı plastik kavanoz, akış yönü: sağdan sola.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyüklük	6
Seri	MS
Montaj konumu	dikey +/- 5°
Tasarım yapısı	proportional standard mist lubricator
Max. Yağ doldurma miktarı	75 cm <sup>3</sup>
Kavanoz koruması	Plastik koruma kabı
Giriş basıncı	1 ... 16 bar
Yağlayıcı fonksiyonu için min. debi	50 l/min
Standart nominal debi	7.200 l/min
Kullanım havası	40 µm filtrelenmiş hava
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Depolama sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Kullanım havası sıcaklığı	0 ... 60 °C
Yağ viskozitesi	ISO VG 32
Çevre sıcaklığı	0 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	600 g
Bağlantı şekli	Aksesuarlı Seçenekler: Hat döşeme
Pnömatik bağlantı 1	NPT1/2-14
Pnömatik bağlantı 2	NPT1/2-14
Gövde için malzeme bilgisi	Alüminyum pres döküm
Kavanoz için malzeme bilgisi	PC