


Aktif karbon filtresi MS4N-LFX-1/4-R-Z

Ürün numarası: 531765

FESTO

Plastik koruma kapaklı plastik kavanoz, akış yönü: sağdan sola.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Büyüklük | 4 |
| Seri | MS |
| Montaj konumu | dikey +/- 5° |
| Tasarım yapısı | Aktif karbonlu filtre |
| Kavanoz koruması | Plastik koruma kabı |
| Giriş basıncı | 0 ... 14 bar |
| Standart nominal debi | 250 l/min |
| Kullanım havası | 0,01 µm filtrelenmiş yağsız hava |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 |
| Depolama sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı | 1.7.1 DIN ISO 8573-1 e göre |
| Kullanım havası sıcaklığı | 5 ... 30 °C |
| Atık yağ kabı | 0,003 mg/m3 |
| Çevre sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Bağlantı şekli | Aksesuarlı Seçenekler: Hat döşeme |
| Pnömatik bağlantı 1 | NPT1/4-18 |
| Pnömatik bağlantı 2 | NPT1/4-18 |
| Filtre için malzeme bilgisi | Aktif karbon |
| Gövde için malzeme bilgisi | Alüminyum pres döküm |
| Kavanoz için malzeme bilgisi | PC |