



Basınç regülatörü MS4N-LRB-1/4-D6-AS

Ürün numarası: 531782

FESTO

Manifold montajı için, maksimum çıkış basıncı 7 bar, manometreli,
kilitlenebilir regülatör kafası, P2 bağlantısı arka tarafta.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|--|
| Büyükük | 4 |
| Seri | MS |
| Tetikleme güvenliği | Kilitli döner düğme Aksesuarlı, kilitlenebilir |
| Montaj pozisyonu | İstenildiği gibi |
| Tasarım yapısı | direkt kumandalı membranlı regülatör İçinden geçen basınçlı hava kaynaklı |
| Ayar fonksiyonu | Çıkış basıncı sabit Sekonder egzostlu Geri dönüş akışlı |
| Basınç göstergesi | Manometreli |
| Çalışma basıncı | 0,8 ... 14 bar |
| Basınç ayar aralığı | 0,3 ... 7 bar |
| Max. Basınç histeresis değeri | 0,25 bar |
| Standart nominal debi | 1.700 l/min |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] Asal gazlar |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli) |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 - Ortalama paslanma |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Depolama sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Gıdalar için güvenli | Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın |
| Kullanım havası sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Çevre sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Ürün ağırlığı | 222 g |
| Bağlantı şekli | Ön panel montajı Hat döşeme Aksesuarlı Seçenekler: |
| Pnömatik bağlantı 1 | 1/4 NPT |
| Pnömatik bağlantı 2 | 1/4 NPT |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, bağlantı plakası | Alüminyum pres döküm |
| Malzeme, kumanda paneli | PA POM |
| Malzeme, sızdırmazlık elemanları | NBR |
| Malzeme, muhafaza | Alüminyum pres döküm |
| Malzeme, membran | NBR |