


# Mikro filtre MS4N-LFM-1/4-ARM-Z

Ürün numarası: 531813

FESTO

0.01 µm Filtre, plastik koruma kapaklı plastik kavanoz, manuel su boşaltmalı, akış yönü: sağdan sola.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyüklik	4
Seri	MS
Montaj konumu	dikey +/- 5°
Filtreleme derecesi	0,01 µm
Filtrenin verimi	99,9999 %
Su boşaltma	manuel, döner
Tasarım yapısı	Elyaf filtre
Max. Yoğuşan sıvı miktarı	19 ml
Giriş basıncı	0 ... 14 bar
Standart nominal debi	120 l/min
Kullanım havası	1 µm filtrelenmiş yağsız hava
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Depolama sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çıktaki havanın temizlik sınıfı	1.7.2 DIN ISO 8573-1 e göre
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Atık yağ kabı	0,01 mg/m <sup>3</sup>
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	190 g
Bağlantı şekli	Aksesuarlı Seçenekler: Hat döşeme
Pnömatik bağlantı 1	NPT1/4-18
Pnömatik bağlantı 2	NPT1/4-18
Malzeme hakkında not	Free of copper and PTFE
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	NBR
Filtre için malzeme bilgisi	Boron silikat lifi
Gövde için malzeme bilgisi	Alüminyum pres döküm
Kavanoz için malzeme bilgisi	PC