


Hassas filtre MS6N-LFM-1/4-BUV-Z

Ürün numarası: 531875

FESTO

1 µm filter, metal bowl guard, fully automatic condensate drain, flow direction from right to left.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|---|
| Büyüklük | 6 |
| Seri | MS |
| Montaj konumu | dikey +/- 5° |
| Filtreleme derecesi | 1 µm |
| Filtrenin verimi | 99,99 % |
| Su boşaltma | tam otomatik |
| Tasarım yapısı | Elyaf filtre |
| Max. Yoğuşan sıvı miktarı | 38 cm ³ |
| Kavanoz koruması | Metal korumalı kavanoz |
| Giriş basıncı | 2 ... 12 bar |
| Standart nominal debi | 550 l/min |
| Kullanım havası | 5 µm filtrelenmiş yağsız hava |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 |
| Depolama sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı | 2.7.3 DIN ISO 8573-1 e göre |
| Kullanım havası sıcaklığı | 5 ... 60 °C |
| Atık yağ kabı | 0,5 mg/m ³ |
| Çevre sıcaklığı | 5 ... 60 °C |
| Ürün ağırlığı | 820 g |
| Bağlantı şekli | Aksesuarlı Seçenekler: Hat döşeme |
| Pnömatik bağlantı 1 | NPT1/4-18 |
| Pnömatik bağlantı 2 | NPT1/4-18 |
| Malzeme hakkında not | Free of copper and PTFE |
| Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi | NBR |
| Filtre için malzeme bilgisi | Boron silikat lifi |
| Gövde için malzeme bilgisi | Alüminyum pres döküm |
| Kavanoz için malzeme bilgisi | İşlenmiş alüminyum alışımlı |