


# Aktif karbon filtre MS6N-LFX-1/4-R

Ürün numarası: 531920

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	6
Seri	MS
Montaj konumu	dikey +/- 5 °
Tasarım	Aktif karbon filtre
Kabuk koruması	Plastik koruyucu kafes
Çalışma basıncı	0 Bar...20 Bar
Hava saflığı sınıfı için maks. normal akış hızı	900 l/min
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [1:4:2] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Çıkışta hava saflığı sınıfı	ISO 8573-1:2010 [1:4:1] uyarınca basınçlı hava
Akışkan sıcaklığı	5 °C...30 °C
Artık yağ içeriği	0.003 mg/m <sup>3</sup>
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	600 Gram
Montaj türü	isteğe bağlı olarak: Hat kurulumu aksesuarlarla
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 2	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Filtre malzemesi	Aktif karbon
Gövde malzemesi	Alüminyum pres döküm
Kabuk malzemesi	PC