



Dağıtıcı modülü MS4N-FRM-1/4-Z

Ürün numarası: 531951

FESTO

Akış yönü: sağdan sola



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	istenildiği gibi
Tasarım yapısı	Dağıtım modülü
Çalışma basıncı	0 ... 14 bar
Standard nominal flow rate in main flow direction 1->2	4.600 l/min
Standard nominal flow rate outlet at top	1.500 l/min
Standard nominal flow rate outlet at bottom	1.500 l/min
Kullanım havası	Basıncılı hava
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Depolama sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	165 g
Pnömatik bağlantı 1	NPT1/4-18
Pnömatik bağlantı 2	NPT1/4-18
Pnömatik bağlantı 3	NPT1/4-18
Pnömatik bağlantı 4	NPT1/4-18
Gövde için malzeme bilgisi	Alüminyum pres döküm